製品情報

MAXTECH

UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Maxtech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	150 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	300 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.19 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	シルバーグレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	38 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
ボディ幅	38 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085

注文番号 00007010

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH