

AGILA

2470UAP150R07-Ø21,5-24

EAN 4031582325768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	40 °C
取付高	188 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度（D）	40 ショアD

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	45 mm
旋回半径	120 mm
旋回径	240 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	合成エキスパンダー、丸型
エキスパンダーフィッティング（最小）	21.5 mm
エキスパンダーフィッティング（最大）	24 mm
ヒント	ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。

AGILA

2470UAP150R07-Ø21,5-24

EAN 4031582325768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

