

## ELASTECH

UER125X40-Ø15

EAN 4031582337952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps         | Polyamide                       |
| Bandage                   | Pneu élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement                 | Roulements rouleaux             |
| Pare-fils                 | Sans protège-filet              |
| Diamètre                  | 125 mm                          |
| Largeur du Bandage        | 40 mm                           |
| Diamètre du trou de l'Axe | 15 mm                           |
| Longueur de moyeu         | 58 mm                           |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Elastech                          |
| Type de boîtier                 | Roue                              |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 250 kg                            |
| Statique Capacité de charge     | 500 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Poids global                    | 0,429 kg                          |

# ELASTECH

UER125X40-Ø15

EAN 4031582337952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

