

## STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●●○

## コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	33 mm
全幅	52 mm
総重量	0.05 kg

## ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
回転ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック (RAL9011)
オフセット	12 mm
回転半径	37 mm
回転径	74 mm
ドーム径	15.2 mm

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	35 mm
トレッド幅	12 mm
ボディ幅	12 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

# STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

注文番号 00078712  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

