

## AGILA

2471DIK150R05-28

EAN 4031582301342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte           | Agila                                 |
| Tipus de carcassa          | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                                |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                                |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C                                 |
| Alçada total               | 188 mm                                |
| Pes total                  | 1,773 kg                              |

## RODA

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal                   | Acero de huellas                |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing                          | Rodament de boles cònic         |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles          |
| Diametralització                    | 150 mm                          |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                           |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                      |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Desplaçament         | 36 mm               |
| Sterferencia de giro | 262 mm              |

## FITACIÓ

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipus de Fitting | Espiga, Roda |
| Pern Diamant     | 28 mm        |
| Pern Longitud    | 45 mm        |

# AGILA

2471DIK150R05-28

EAN 4031582301342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

