製品情報

STYLEA

5920UOI055L51-10

EAN 4031582406375



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	57 mm
全幅	37 mm
総重量	0.65 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	47 mm
旋回径	94 mm
ドーム径	18 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	55 mm
トレッド幅	11 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA


5920UOI055L51-10

EAN 4031582406375

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH