

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Gehäusotyp	Rad
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	9,043 kg

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Flanschrad
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Achsloch Durchmesser	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Lochkreis Durchmesser	112 mm
Befestigungsbohrung Durchmesser	15 mm
Geeignet für	komatsu

BEFESTIGUNG

Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen	5
---------------------------------------	---

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

