

# NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	9,043 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Flanschrad
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Achsloch Durchmesser	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Lochkreis Durchmesser	112 mm
Befestigungsbohrung Durchmesser	15 mm
Geeignet für	komatsu

## BEFESTIGUNG

Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen	5
---------------------------------------	---

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

