



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta                          |
| Type                         | Zwenkwiel met dubbele rem     |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 700 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 560 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 1400 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totale hoogte                | 164 mm                        |
| Totale breedte               | 96 mm                         |
| Totaal gewicht               | 3,03 kg                       |

#### VORK

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zeer zwaar                          |
| Vork Vorm                  | Breed, versterkt                                |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd                              |
| Offset                     | 60 mm                                           |
| Zwenk radius               | 161 mm                                          |
| Uitzwenking                | 322 mm                                          |
| Diameter koepel            | 96 mm                                           |

#### WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide, zwaar        |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Precisie kogellagers    |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Natuurlijk wit          |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 125 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                   |
| Breedte wielkern              | 50 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D              |

#### BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 137 mm             |
| Breedte plaat                      | 105 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

# ZETA

4687TOP125P63

EAN 4031582308174

Bestelnummer 00803612  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

