

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Forma
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスト
3km/hの耐荷重	135 kg
温度範囲 (最小)	-18 °C
最大温度範囲	120 °C
取付高	164 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	18 mm
トレッドの硬度 (A)	60 ショアA

ハウジング

材料	亜鉛 casting/アルミニウム
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	57 mm
旋回半径	137 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	六角ソケット付きサークリップシステム
ボルト径	19 mm

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

