



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |               |
|--------|---------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● ○   |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● ●   |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● ○ ○ |

### コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Zeta           |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き旋回キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 500 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 400 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 1000 kg        |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C         |
| 最大温度範囲    | 85 °C          |
| 取付高       | 290 mm         |
| 全幅        | 96 mm          |
| 総重量       | 4.89 kg        |

### ハウジング

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 住宅用建材   | スチール、超重量系             |
| フォーク形状  | 幅広い、強化版               |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| 色       | 青色被膜保護                |
| オフセット   | 55 mm                 |
| 旋回径     | 230 mm                |
| ドーム径    | 96 mm                 |

### 車輪

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Tread hardness | 柔らかい                 |
| 本体材質           | アルミニウム               |
| トレッド材質         | 弾性タイヤ、黒、加硫処理         |
| ベアリング          | 精密ボールベアリング           |
| 車軸             | ナットでネジ止め             |
| 車輪色            | ジェットブラック（RAL9005と類似） |
| スレッドガード        | スレッドガードなし            |
| 直径             | 250 mm               |
| トレッド幅          | 50 mm                |
| ボディ幅           | 50 mm                |
| トレッドの硬度（A）     | 67 ショアA              |

### フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 137 mm  |
| プレート幅      | 105 mm  |
| プレート穴長（最小） | 75 mm   |
| プレート穴長（最大） | 80 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 105 mm  |
| プレート穴径     | 11 mm   |

