

ALPHA

3478PIJ100P62

EAN 4031582335521

Номер замовлення 00001242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атритація ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип корпусу | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 75 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 150 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 128 mm |
| Загальна ширина | 85 mm |
| Загальна вага | 0,536 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 35 mm |
| Ширина тіла | 35 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|------------|-----------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма | Широка |
| Колір | Пасивований блакитним |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 103 mm |
| Ширина тарілки | 85 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору планшета | 9 mm |

ALPHA

3478PIJ100P62

EAN 4031582335521

Номер замовлення 00001242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

