

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097
Broj porudžbine 00061133

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ○ ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha stainless
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	80 kg
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	130 °C
Sveukupna visina	128 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	0,968 kg

TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
	mekan
materijal omotaca	Vlažnost, otpornost na visoke temperature
Nošenje	grm sa suvim ležajem
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Metalni
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	35 mm
Širina tela	35 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	75 Šor A

KUCISTE

Materijal	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerdjajuci čelik
ofset	41 mm
okretni radijus	91 mm
Otpor okretanju	182 mm
Prečnik kupole	75 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097
Broj porudžbine 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

8470U0D100P30- ϕ 11

