

AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | 固定キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg |
| 導電性 | ✓ |
| 静荷重 | 160 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 135 mm |
| 全幅 | 60 mm |
| 総重量 | 0.482 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

車輪

| | |
|-------------|----------------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン、導電性 |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム、導電性 |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| 車輪色 | シルバークレー (RAL7001と類似) |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| ボディ幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA |

ハウジング

| | |
|--------|----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 色 | 青色被膜保護 |
| ドーム径 | 60 mm |

フィッティング

| | |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 77 mm |
| プレート幅 | 67 mm |
| プレート穴長 (最小) | 46.5 mm |
| プレート穴長 (最大) | 51.5 mm |
| プレート穴幅 (最小) | 56 mm |
| プレート穴幅 (最大) | 61.5 mm |
| プレート穴径 | 8.5 mm |

AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

