

STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639

Número de pedido 00034156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Stora
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
	✓
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	155 mm
Ancho total	60 mm
Peso total	0,68 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica, antiestática
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris hierro (similar a RAL7011)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Delgado
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	38 mm
Radio de giro	100,5 mm
Interferencia de giro	201 mm
Diámetro del domo	60 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	13 mm

STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639
Número de pedido 00034156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

