

LINEA

5940UAC100P52 RAL9002

EAN 4031582352931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname | Linea |
| Typ | Lenkrolle |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 120 kg |
| Rostfrei | ✓ |
| Statische Tragfähigkeit | 240 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 124 mm |
| Gesamtbreite | 82 mm |

RAD

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 20 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|----------------------|
| Material | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
| Farbe | Grauweiß (RAL9002) |
| Ausladung | 32 mm |
| Schwenkradius | 90 mm |
| Störkreis | 180 mm |
| Dom Durchmesser | 52 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|--|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte, Abstand US-Anschraubloch |
| Plattenlänge | 95 mm |
| Plattenbreite | 70 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 72 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 76 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 44,5 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 52 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |



Deutscher Designer Club



Interzum Award



IF Design Award

LINEA

5940UAC100P52 RAL9002

EAN 4031582352931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



IF
Design
Award