

# FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Forma
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h	135 kg
Interval de temperatură (minim)	-18 °C
Interval de temperatură (maxim)	120 °C
Înălțime totală	164 mm

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
	moale
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	18 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	60 Pe malul A

## FURCA

Material	Turnare-die-zinc/aluminiu
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Rulment cu bile de precizie
Offset	57 mm
Raza de pivotare	137 mm

## RACORD

Tip ajustare	Tijă circulară cu Mufă hexagonală
Diametru Șurub	19 mm

# FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

