

P11-40X25 / 8

EAN 4031582320206



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Accessoire
Type de boîtier	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Statique Capacité de charge	80 kg
Hauteur	8 mm

RACCORD

Type de raccord	Tige avec Platine en L
Longueur de plaque	40 mm
Largeur de plaque	25 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	32 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	32 mm
Diamètre du trou de la plaque	4 mm