

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639
订单号 00035055

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

核心属性

产品名称	Alpha smart
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	205 kg
4 公里/小时的载重	205 kg
静态载重	410 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	240 mm
总重量	2.612 kg

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶, 黑色
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	52.5 mm
旋转半径	152.5 mm
转向干涉	305 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639
订单号 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

