

## ZETA

4680ITP160P63 soft cv

EAN 4031582337518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Zeta                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő          |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 550 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 440 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 1100 kg                    |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 3,34 kg                    |
| Teljes szélesség                  | 96 mm                      |

## VÁZ

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, nagyon nehéz                       |
| Villa alakja    | Széles, Megerősített                          |
| Forgócsapágó    | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín            | Kék passzívált                                |
| Ellensúlyoz     | 55 mm                                         |
| Körbeforgás     | 270 mm                                        |
| Kupola átmérője | 96 mm                                         |

## KERÉK

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tread profile                | konvex                         |
| Tread hardness               | puha                           |
| Felépítmény anyaga           | Alumínium                      |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán              |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó        |
| Tengely                      | Csavar anyával                 |
| Kerék színe                  | Közlekedési szürke A (RAL7042) |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül     |
| Átmérő                       | 160 mm                         |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                          |
| Test szélessége              | 50 mm                          |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                     |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 105 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

