

PURETECH

PIR200X50-Ø12 HL58

EAN 4031582453195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 205 kg

Tracidad de carga estàtica 410 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 1,538 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	58 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

PURETECH

PIR200X50-Ø12 HL58

EAN 4031582453195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

