

## AGILA

2470PJP125R47-24-27

EAN 4031582325409



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 製品名       | Agila               |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター             |
| 標準        | EN12530 - デバイスキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg              |
| 静荷重       | 200 kg              |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C              |
| 最大温度範囲    | 40 °C               |
| 取付高       | 163 mm              |
| 総重量       | 0.837 kg            |

## 車輪

|             |            |
|-------------|------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン    |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム     |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード     | スレッドガード付き  |
| 直径          | 125 mm     |
| トレッド幅       | 32 mm      |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA    |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 41 mm     |
| 旋回半径    | 103.5 mm  |
| 旋回径     | 207 mm    |

## フィッティング

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| フィッティングタイプ          | 合成樹脂エキスパンダー、角型             |
| エキスパンダーフィッティング (最小) | 24 mm                      |
| エキスパンダーフィッティング (最大) | 27 mm                      |
| ヒント                 | ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。 |

# AGILA

2470PJP125R47-24-27

EAN 4031582325409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

