

## INTEGRAL TWIN

2944UAP125R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302547



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 製品名       | Integral twin                     |
| ハウジングタイプ  | センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12531 - 病院用ベッドキャスター             |
| 3km/hの耐荷重 | 125 kg                            |
| 4km/hの耐荷重 | 125 kg                            |
| 静荷重       | 375 kg                            |
| 温度範囲（最小）  | -25 °C                            |
| 温度範囲（最大）  | 80 °C                             |
| 取付高       | 150 mm                            |
| 全幅        | 63 mm                             |
| 総重量       | 1.161 kg                          |
| 認証        | TÜV Süd によるテストと監視                 |

## 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | ポリアミド            |
| トレッド材質     | ポリウレタン、樹脂成型      |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング       |
| 車輪色        | グレーホワイト（RAL9002） |
| スレッドガード    | スレッドガード付き        |
| 直径         | 125 mm           |
| トレッド幅      | 12 mm            |
| ボディ幅       | 12 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA          |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD          |



ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞

# INTEGRAL TWIN

2944UAP125R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302547



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ハウジング

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 材料      | スチール、中量系          |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング           |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング        |
| 色       | グレーホワイト (RAL9002) |
| オフセット   | 37.5 mm           |
| 旋回半径    | 103 mm            |
| 旋回径     | 206 mm            |
| ドーム径    | 61.5 mm           |

## フィッティング

|            |                    |
|------------|--------------------|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きシステム |
| ボルト径       | 28 mm              |
| ボルト長       | 96 mm              |
| ボルトねじ位置    | 19 mm              |
| ボルト取付穴数    | 4                  |



ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞

# INTEGRAL TWIN

2944UAP125R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302547



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

