

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Elastech heat
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	80 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
最大温度範囲	250 °C
総重量	0.54 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	アルミニウム
トレッド材質	緩衝、耐熱性
ベアリング	ドライベアリングブッシュ
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	35 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	45.5 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度 (A)	75 ショアA

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

注文番号 00033962
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

