

## ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ● ●

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ●

## コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	150 kg
ステンレス	✓
静荷重	300 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	128 mm
総重量	0.897 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	ローラーベアリング、ステンレス
車軸	ナットでネジ止め
直径	100 mm
トレッド幅	34 mm
トレッドの硬度 (A)	64 ショアA

## ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	41 mm
旋回径	242 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

