

# KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Produktname                 | Kappa load                                 |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend |
| Norm                        | EN12533 - Schwerlastrollen                 |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 2160 kg                                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 1800 kg                                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 3600 kg                                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                                     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                                      |
| Bauhöhe                     | 305 mm                                     |
| Gesamtbreite                | 140 mm                                     |
| Gesamtgewicht               | 16,546 kg                                  |

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Guss                  |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Achse                    | Verschraubt           |
| Radfarbe                 | Honiggelb (RAL1005)   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 250 mm                |
| Breite der Lauffläche    | 80 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 80 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D            |

## GEHÄUSE

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Material        | Schmiedeeisen, schwer             |
| Gabelform       | Bauchig, verstärkt                |
| Schwenklager    | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
| Farbe           | Zink-Eisen (transparent)          |
| Ausladung       | 65 mm                             |
| Schwenkradius   | 195 mm                            |
| Störkreis       | 390 mm                            |
| Dom Durchmesser | 140 mm                            |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 175 mm             |
| Plattenbreite               | 140 mm             |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 105 mm             |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 140 mm             |
| Plattenloch Durchmesser     | 15 mm              |

# KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

