

## AGILA TWIN

2970PJO050P40

EAN 4031582302691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	69 mm
全幅	53 mm
総重量	0.223 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	19 mm
ボディ幅	19 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	25 mm
旋回半径	53 mm
旋回径	106 mm
ドーム径	53 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	60 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長 (最小)	38 mm
プレート穴長 (最大)	48 mm
プレート穴幅 (最小)	38 mm
プレート穴幅 (最大)	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

# AGILA TWIN

2970PJO050P40

EAN 4031582302691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

