



Изображение может отличаться от оригинального продукта

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

**ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ**

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,14 kg

**КОЛЕСО**

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	60 mm
Ширина Протектор	20 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	12 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

Product Drawings

