製品情報

# GALEA

5075PJP125P30-12

EAN 4031582379419



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●●○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Galea |
| ハウジングタイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 162 mm |
| 全幅 | 66 mm |
| 総重量 | 0.56 kg |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| 住宅用建材 | ポリアミド |
| フォーク形状 | クローズ |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 40 mm |
| 旋回半径 | 129 mm |
| 旋回径 | 258 mm |
| ドーム径 | 59 mm |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 30 mm |
| トレッドの硬度（A） | 87 ショアA |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 12 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5075PJP125P30-12

EAN 4031582379419

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH