

## ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリアミド             |
| トレッド材質      | 弾性タイヤ、黒、加硫処理      |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| 車輪色         | シルバークレー (RAL7001) |
| スレッドガード     | スレッドガード付き         |
| 直径          | 200 mm            |
| トレッド幅       | 46 mm             |
| 車軸穴径        | 20 mm             |
| ハブの長さ       | 60 mm             |
| ボディ幅        | 46 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 63 ショアA           |

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Elastech       |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 400 kg         |
| 静荷重       | 800 kg         |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C         |
| 温度範囲 (最大) | 80 °C          |
| 総重量       | 1.244 kg       |

# ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

