STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335897



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	100 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	91.5 mm
全幅	46 mm

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	53 mm
旋回径	106 mm
ドーム径	23 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	7 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335897

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面

