

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604
Bestellnummer 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	101 mm
Gesamtbreite	61 mm
Gesamtgewicht	1,546 kg

RAD

Lager	Unbearbeitete Nabe
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Breite des Radkörpers	30 mm

GEHÄUSE

Ausladung	30 mm
Schwenkradius	68 mm
Störkreis	136 mm
Dom Durchmesser	58 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	95 mm
Plattenbreite	64 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	78 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	45 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	78 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	72 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604
Bestellnummer 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

