

# COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktname                 | Compacta              |
| Typ                         | Bockrolle             |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 40 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                  |
| Rostfrei                    | Nein                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 80 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                 |
| Bauhöhe                     | 48,5 mm               |
| Gesamtbreite                | 20 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 0,06 kg               |

## GEHÄUSE

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel |
| Gabelform       | Eckig              |
| Farbe           | Blaupassiviert     |
| Dom Durchmesser | 20 mm              |

## RAD

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                   |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper    |
| Lager                    | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse                    | Vernietet                  |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011)  |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz           |
| Durchmesser              | 45 mm                      |
| Breite der Lauffläche    | 18 mm                      |
| Breite des Radkörpers    | 18 mm                      |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D                 |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 67 mm              |
| Plattenbreite               | 24 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 54 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 54 mm              |
| Plattenloch Durchmesser     | 5,3 mm             |

# COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Bestellnummer 00021141  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

