

# ALPHA CENTRAL

3476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380538

Objednávací číslo 00064663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha central
Typ	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Nosnost 6 km/h	200 kg
Statická Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	200 mm
Stavební výška	99 mm
Celková hmotnost	2,664 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Šířka středu kola	46 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	143,5 mm
Průměr otáčení	287 mm
Poloměr otáčení	96 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Dlaha s centrálním zajištěním
Délka plotny	176 mm
Šířka plotny	112 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	77,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	13 mm

# ALPHA CENTRAL

3476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380538  
Objednáací číslo 00064663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

