

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	50 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	71 mm
Gesamtbreite	57 mm
Gesamtgewicht	0,32 kg

## GEHÄUSE

Farbe	Weiß
Ausladung	30 mm
Schwenkradius	51 mm
Störkreis	102 mm
Dom Durchmesser	57 mm

## RAD

Lager	Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	42 mm
Breite der Lauffläche	19 mm
Breite des Radkörpers	19 mm

## BEFESTIGUNG

Plattenlänge	55 mm
Plattenbreite	55 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	42 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	42 mm
Plattenloch Durchmesser	6,5 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Bestellnummer 00062074  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

