

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	50 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	71 mm
Gesamtbreite	57 mm
Gesamtgewicht	0,32 kg

GEHÄUSE

Farbe	Weiß
Ausladung	30 mm
Schwenkradius	51 mm
Störkreis	102 mm
Dom Durchmesser	57 mm

RAD

Lager	Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	42 mm
Breite der Lauffläche	19 mm
Breite des Radkörpers	19 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	55 mm
Plattenbreite	55 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	42 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	42 mm
Plattenloch Durchmesser	6,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Bestellnummer 00062074
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

