製品情報

INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

EAN 4031582382556



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Integral twin torsion
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスター
3km/hの耐荷重	125 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	375 kg
温度範囲（最小）	-30 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	150 mm
全幅	62 mm
認証	TÜV Süd によるテストと監視

ハウジング

ハウジング材質	スチール、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
ハウジング色	青色被膜保護
オフセット	37.5 mm
旋回半径	100 mm
旋回径	200 mm

車輪

トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	12 mm
トレッドの硬度（D）	40 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	51 mm
ヒント	病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

ドイツデザイン賞

レッドドットデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH