INFORMACE O PRODUKTU

# ZETA

4688IFP200P63

EAN 4031582366082



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●●○ |
| Hlučnost | ●●●●● |
| Opotřebení | ●●●○○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Zeta |
| Typ | Pevné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 450 kg |
| Nosnost 6 km/h | 360 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 900 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 240 mm |
| Stavební výška | 117 mm |
| Celková hmotnost | 2,94 kg |

## UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |

## KOLO

| | |
|---|---|
| Tread hardness | měkký |
| Materiál středu | Hliník |
| Materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Šedá / bez označení |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 200 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Šířka středu kola | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 67 Obuv A |

## MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 137 mm |
| Šířka plotny | 117 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4688IFP200P63


EAN 4031582366082

Objednací číslo 00829107

**Výkresy produktu**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH