

NOVATECH

ETY080x25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	160 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	320 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.38 kg

車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鑄造
ベアリング	精密ボールベアリング (RS/2RS)
直径	80 mm
トレッド幅	25 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	12 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

