

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Numéro de commande 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ○○○○○

Bruit de mouvement ○○○○○

Usure ○○○○○

Résistance à la corrosion ○○○○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Footmaster

Type Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 440 kg

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 90 °C

Hauteur 175 mm

Largeur totale 141 mm

Poids 11,154 kg

ROUE

Roulement Moyeu non usiné

Diamètre 125 mm

Largeur du bandage 35 mm

Largeur du corps de roue 35 mm

CHAPE

Déport 33 mm

Rayon d'encombrement 107 mm

Diamètre d'encombrement 214 mm

Diamètre du dôme 130 mm

FIXATION

Longueur de la platine 145 mm

Largeur de la platine 145 mm

Longueur des trous de la platine (maximum) 120 mm

Largeur des trous de la platine (maximum) 120 mm

Diamètre des trous de la platine 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Numéro de commande 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

