

# INTEGRAL

2040UAP150R05-28 9002

EAN 4031582300123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Produktname                 | Integral                             |
| Typ                         | Lenkrolle                            |
| Norm                        | EN12531 - Krankenbettenrollen        |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 150 kg                               |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 150 kg                               |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                                 |
| Rostfrei                    | Nein                                 |
| Statische Tragfähigkeit     | 450 kg                               |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                               |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                                |
| Bauhöhe                     | 183 mm                               |
| Gesamtbreite                | 62 mm                                |
| Gesamtgewicht               | 1,07 kg                              |
| Zertifikat                  | Getestet und überwacht durch TÜV Süd |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel   |
| Gabelform       | Geschlossen          |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Farbe           | Grauweiß (RAL9002)   |
| Ausladung       | 40 mm                |
| Schwenkradius   | 115 mm               |
| Störkreis       | 230 mm               |
| Dom Durchmesser | 62 mm                |

## RAD

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                 |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt   |
| Lager                    | Präzisionskugellager     |
| Laufflächenfarbe         | Schiefergrau (RAL7015)   |
| Radfarbe                 | Schiefergrau (RAL7015)   |
| Fadenschutz              | Integrierter Fadenschutz |
| Durchmesser              | 150 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                    |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                    |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A               |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D               |

## BEFESTIGUNG

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Befestigungsart                         | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser                      | 28 mm        |
| Zapfenlänge                             | 45 mm        |
| Gewindeposition im Zapfen               | 19 mm        |
| Anzahl der Montagebohrungen im 2 Zapfen |              |

IF Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL

2040UAP150R05-28 9002

EAN 4031582300123

Bestellnummer 00030696  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

