



ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	230 mm
Largeur du bandage	82 mm
Diamètre de l'alésage	45 mm
Diamètre du trou circulaire	70 mm
Diamètre du trou de fixation	14 mm
Convient pour/à	jungheinrich_mic

RACCORD

Nombre de trous de fixation	5
-----------------------------	---

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	5.85 kg

Product Drawings

