INFORMACIJE O PROIZVODU

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Broj porudžbine 10000776



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	500 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	1000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0.56 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	kotrljajuci lezaj
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	150 mm
Širina omotac	46 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
duzina glavcine	58 mm
Širina tela	46 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Broj porudžbine 10000776

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH