



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta                          |
| Type                         | Wielen                        |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 500 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch draagvermogen       | 1000 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totale hoogte                | 200 mm                        |
| Totaal gewicht               | 2,96 kg                       |

#### BEHUIZING

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zeer zwaar                |
| Vork Vorm                  | Breed, Versterkt                      |
| Zwenklager                 | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd                    |
| Offset                     | 55 mm                                 |
| Zwenk radius               | 135 mm                                |
| Draaicirkel                | 270 mm                                |

#### WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tread profile                 | convex                        |
| Materiaal wielkern            | Aluminium                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten         |
| Lagering                      | Precisie kogellagers          |
| As                            | Geschroefd met moer           |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 160 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                    |

#### FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ZETA

4680ITP160P63 super convex R25

EAN 4031582444544



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

