

DURATECH

TOP 085x100-Ø20 HL102

EAN 4031582334241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	102 mm
Breedte wielkern	100 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204ZV

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	720 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,57 kg

