

## ALPHA CENTRAL

3476PXU200P69 L0-11

EAN 4031582304992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Alpha central
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック付き 自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	205 kg
静荷重	410 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	240 mm
総重量	2.709 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	ポリウレタン、バイオソース、樹脂成型、導電性
ベアリング	合成樹脂スペーサーチューブ付き プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	85 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	55 mm
旋回半径	155 mm
旋回径	310 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	センターロック機能付き長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長 (最大)	105 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	11 mm

# ALPHA CENTRAL

3476PXU200P69 L0-11

EAN 4031582304992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

