



Imaginea poate fi diferită de produsul original

#### PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Zeta                              |
| Tip                               | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 700 kg                            |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 560 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 1400 kg                           |
| Interval de temperatură (minim)   | -30 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                             |
| Înălțime totală                   | 164 mm                            |
| Lățime totală                     | 117 mm                            |
| Greutate totală                   | 1,93 kg                           |

#### FURCA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, foarte grea |
| Formă Furcă               | Larg, Rezistent            |
| Culoare                   | Pasivat în albastru        |

#### ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă , grea            |
| Material al benzii de rulare            | Identic cu corp Roată       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Alb natural                 |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 125 mm                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D                  |

#### RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 117 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ZETA

4688TOP125P63

EAN 4031582308310

Numărul de comandă 00803613  
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

