

# MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Maxtech                   |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 500 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 400 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 1000 kg                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 1,17 kg                   |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Radfarbe                 | Natürliches Weiß       |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 200 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                  |
| Achsloch Durchmesser     | 25 mm                  |
| Nabenlänge               | 60 mm                  |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 96 Shore A             |
| Härte der Lauffläche (D) | 48 Shore D             |

