

ALPHA

3470UFR160P30-13

EAN 4031582304466

Número de comanda 00032788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte | Alpha |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 200 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 400 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 195 mm |
| Àmplia general | 96 mm |
| Pes total | 2,001 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Material corporal | Poliamida |
| | suau |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 160 mm |
| Banda de rodadura ample | 46 mm |
| Corporació ample | 46 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 63 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Acer, pesada |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 55 mm |
| Scio de giro | 135 mm |
| Sterferencia de giro | 270 mm |
| Dome Dictel | 96 mm |

FITACIÓ

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Tipus de Fitting | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 13 mm |

ALPHA

3470UFR160P30-13

EAN 4031582304466
Número de comanda 00032788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

