

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	250 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	82,5 mm
Gesamtbreite	70 mm
Gesamtgewicht	0,7 kg

GEHÄUSE

Farbe	Weiß
Ausladung	38 mm
Schwenkradius	63 mm
Störkreis	126 mm
Dom Durchmesser	70 mm

RAD

Lager	Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Breite des Radkörpers	25 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304

Bestellnummer 00062081
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

